

# Lusin Clean 1500

Skoncentrowany granulaty do czyszczenia ślimaków, cylindrów i dysz maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych



## Opis produktu

LUSIN CLEAN 1500 jest skoncentrowanym granulatem, przeznaczonym do czyszczenia ślimaków, cylindrów i dysz wtryskarek oraz gorących kanałów przy przetwórstwie poliwęglanu. Środek został stworzony na bazie tworzyw wielkocząsteczkowych i różnych dodatków, ale nie zawiera środków ściernych. W pełni mieszalny z PC, nie pozostawia biało-mlecznych smug. Może być stosowany w temperaturach 250°C - 350°C.

## Zastosowanie

LUSIN CLEAN 1500 użyty w odpowiedniej temperaturze, pozwala na szybką zmianę koloru, tworzywa oraz usunięcie zanieczyszczeń czarnymi kropkami. Dobrze sprawdza się przy transparentnych gatunkach poliwęglanu. Użycie LUSIN CLEAN 1500 przy zmianie koloru lub tworzywa, pozwala na znaczne skrócenie czasu zmiany i ograniczenie ilości odpadów. Środek w trakcie procesu lekko pęcznieje co pozwala na dokładne oczyszczenie tzw. martwych przestrzeni.

## PROCEDURA STOSOWANIA

1. Przygotować dawkę zgodnie z tabelą (mieszanka PC i LC1500).
2. Opróżnić cylinder.
3. Zasypać mieszaninę PC-LC1500 – nastawy temperatur jak dla dotychczas stosowanego materiału.
4. Napełnić cylinder mieszaniną PC-LC1500 aż do wypływu z dyszy (obroty max, bez ciśnienia wstecznego, w przypadku dysz zamykanych-otworzyć).
5. Wyłączyć obroty ślimaka na 3 do 5 minut (w zależności od zanieczyszczenia).
6. Zasypać nowy materiał, ewentualnie dostosować temperatury do niego, wypchnąć czyściwo z cylindra (max ciśnienie i prędkość wtrysku) i rozpocząć normalną produkcję.
- 6'. Przy czyszczeniu gorących kanałów należy dokonać kilku wtrysków, znajdującym się w cylindrze, uplastycznionym czyściwem przez gorące kanały do formy.

### Dostawa i przechowywanie

Opakowania 7,5kg lub 20kg. Przechowywać w suchych miejscach w temperaturze pokojowej do 2 lat.

Odbiór ze składu w Warszawie.

Dodatkowych informacji udziela wyłączny dystrybutor Chem Trend na Polskę firma Danje-Polymer Sp z o.o.

Tel/fax (22)3226900, e-mail: [danje@danje.atb.pl](mailto:danje@danje.atb.pl)

[www.danje.atb.pl](http://www.danje.atb.pl)

## LUSIN CLEAN 1500

- \*dedykowany do czyszczenia lub zmiany koloru przy przetwórstwie poliwęglanu
- \*niskie zużycie
- \*krótki czas reakcji
- \*nie wydziela uciążliwych zapachów
- \*znakomity do czyszczenia gorących kanałów
- \*nie tworzy biało-mlecznych smug

## Tabela dozowania

Średnica ślimaka (mm)	Orientacyjna dawka (kg)	
	LUSIN CLEAN 1500	PC nat.
30	0,1	0,3
40	0,2	0,6
60	0,4	1,2
80	0,7	2,1
100	1,3	3,9
120	2,5	7,5